

## AD 1200 W

<b>ARNOLD &amp; RICHTER CINE TECHNIK</b>	<i>GMBH &amp; CO BETRIEBS KG, TÜRKENSTRASSE, D-80799 MÜNCHEN TELEFON: (089) 3809-1577 FAX: (089) 3809-1245</i>
<b>ARRI LIGHTING SOLUTIONS GMBH</b>	<i>AGASTR. 24, D-12489 BERLIN TELEFON: (030) 678-233-0 FAX: (030) 678-233-99</i>
<b>ARRI (GB) LIMITED</b>	<i>2 HIGHBRIDGE, OXFORD ROAD, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1LX TELEPHONE: (0) 1895-457-000 FAX: (0) 1895-457-001</i>
<b>ARRI INC. NEW YORK OFFICE</b>	<i>617 ROUTE 303, BLAUVELT, NY 10913-1109 TELEPHONE: (845) 353-1400 FAX: (845) 425-1250</i>
<b>ARRI INC. BURBANK OFFICE</b>	<i>600 NORTH VICTORY BLVD., BURBANK, CA 91502-1639 TELEPHONE: (818) 841-7070 FAX: (818) 848-4028</i>
<b>ARRI CANADA LTD.</b>	<i>415 HORNER AVENUE, UNIT 11 ETOBICOKE, ONTARIO M8W 4W3 TELEPHONE: (416) 255-3335 FAX: (416) 255-3399</i>
<b>ARRI ITALIA S.R.L.</b>	<i>VIALE EDISON, 318 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) TELEPHONE: (02) 2622 7175 FAX: (02) 242 1692</i>



06 - 2005

**NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER** **BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT.-NR. ANGEBEN**



**L4.71850.E**  
Wire guard  
Schutzgitter komplett



**L4.75052.E**  
Fresnel lens  
Stufenlinse



**L4.71851.E**  
Lens door  
Fassung für Stufenlinse



**L4.72164.E**  
Base skid  
Scheinwerferfuß



**L4.72093.E**  
Base with panel  
Bodenwanne komplett



**L4.71852.E**  
Housing  
Gehäuse



**L4.71853.E**  
Rear cover  
Lüftungsblech



**L4.71854.E**  
Focus spindle  
Fokusspindel




**L4.71855.E**  
Guide rail  
Gleitstange



**L4.72061.E**  
Stirrup complete  
Haltebügel komplett



**L4.71856.E**  
Reflector holder  
Reflektorhalter



**L4.71857.E**  
Reflector  
Reflektor



**L4.71858.E**  
Top latch  
Torsicherung komplett



**L4.71859.E**  
Safety switch activator  
Drahtauslöser



**L4.72149.0**  
Safety switch activator old  
(4mm)  
Drahtauslöser alt (4mm)



**L4.71860.E**  
Pair lampholders  
Lampenhalter



**L4.71867.E**  
Lamp carriage  
Fokusschlitten



**L4.71862.E**  
Accessory bracket  
Torhalter



**L4.71863.E**  
Locking knob  
Klemmhebel



**L4.71864.E**  
H.T. cables  
Lampenanschlusskabel



L4.71865.E  
Stirrup support rails  
Bügelstange




L4.77530.E  
Ignitor  
Zündgerät



L4.75788.E  
Spark gap  
Funkenstrecke



L4.72155.E  
Base plate, quick lock  
Gehäusedeckel  
mit Schnellverschluß



L4.72160.E  
Base plate, screw lock  
Gehäusedeckel  
mit Schraubverschluß



L4.72204.E Ignitor housing  
with cover to ser. no. 2505/95  
Zündgerätegehäuse mit Deckel  
bis Ser. Nr. 2505/95



L4.72238.E Ignitor housing  
with cover from ser. no. 2506/95  
Zündgerätegehäuse mit Deckel  
ab Ser. Nr. 2506/95



L4.73460.E  
Hour counter to ser. no. 2505/95  
Betriebsstundenzähler  
bis Ser. Nr. 2505/95



L4.77678.E  
Hour counter from ser. no. 2506/95  
Betriebsstundenzähler  
ab Ser. Nr. 2506/95



L4.73455.E Compensating  
resistance for electronic hour counter  
Vorwiderstand kpl. für elektr.  
Betriebsstundenzähler



L4.72116.E  
Focus knob  
Fokusknopf



L4.75890.E  
Cable (Schaltbau)  
Scheinwerferkabel  
(Schaltbau)




L4.72201.E  
Cable (Veam)  
Scheinwerferkabel (Veam)



L4.71866.E  
Stirrup supports  
Bügelhalter



L4.72029.E  
Clip (Schaltbau)  
Kabelklemme (Schaltbau)



L4.71996.E  
Clip (Veam)  
Kabelklemme (Veam)



L4.71908.E  
Terminal strip  
Schutzleiterklemme



L4.71868.E  
Safety switch with plate  
Grenztaster



L4.71869.E  
Cable set  
Kabelsatz



L4.72826.E  
On/Off switch  
Wippschalter



L4.71874.E  
Veam connector (male)  
Veam Stecker (Stiftkontakt)



L4.71876.E  
Veam connector (female)  
Veam Stecker  
(Buchsenkontakt)



L4.75602.E  
Schaltbau connector (male)  
with coupling ring  
Schaltbau Stecker (Stiftkontakt)  
mit Überwurfmutter



L4.75604.E  
Schaltbau connector (female)  
with coupling ring  
Schaltbau Stecker  
(Buchsenkontakt) mit Überwurfmutter



L4.75605.E  
Schaltbau connector (male)  
without coupling ring  
Schaltbau Stecker (Stiftkontakt)  
ohne Überwurfmutter



L4.75603.E  
Schaltbau connector (female)  
without coupling ring  
Schaltbau Stecker  
(Buchsenkontakt) ohne Überwurfmutter



L4.71895.E  
Entry flange  
Winkelflansch



L4.71861.E  
Insulated supports  
Isolierteil



L4.72068.E  
Hinge  
Scharnier



L4.72081.E  
Joint bolt  
Gelenkbolzen



**L4.70181.E**  
Paint daylight-blue similar  
RAL 5009  
Lack tageslicht-blau ähnlich  
RAL 5009



**L4.70186.E**  
Paint thinner  
Farb-Verdünnung